



Claros Connector med LAN, 3 år

Produktnr: LXZ524.99.A0013

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Innehåller den utrustning och de tjänster som behövs för att ansluta SC200 eller SC1000 till MSM för upp till två Claros-aktiverade givare.

LXZ524.99.A0013 är ett produktpaket som inkluderar ytterligare artiklar: CLAROS-3YR, MSM-SENSOR-3YR (Qty 2) och S-XCOMM-SC4200c läggs till på fakturan. Den totala avgiften förblir oförändrad.

Dataåtkomst överallt

Få enkelt tillgång till viktig information, vilket hjälper dig att hantera processen och vara proaktiv med underhållet.

När som helst. Var som helst.

Alltid snabbåtkomligt: mätning och sensortillstånd

Du kan enkelt kontrollera sensortillståndet och mätresultaten med lättbegripliga färgkodade lysdioder och fjärrdiagnostik som ger dig konkret information inklusive fel och varningar.

Snabb och intuitiv användning

Intuitiv meny gör att du snabbt kan kalibrera dina instrument – vilket hjälper dig att enkelt konfigurera systemen och optimera processerna. Med valfri internetansluten enhet kan detta göras oavsett var du befinner dig.

Specifikationer

Analoga utgångar:	Linjär, PID
Beskrivning:	Mikroprocessorkontrollerad och menydriven styrenhet som driver sensorn.
Cellular:	w/ LAN
Certifieringar:	CE-godkänd (med alla sensortyper). Godkänd för bruk på allmän plats enligt UL- och CSA-säkerhetsstandarder genom ETL (med alla sensortyper).
	Vissa modeller för AC-strömförsörjning är registrerade för användning på allmänna säkerhetsplatser enligt UL- och CSA-säkerhetsstandarder av Underwriters Laboratories (med alla sensortyper).
Dimension:	½ DIN – 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 tum)
Display :	Ingen
Föroreningsgrad :	2
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	Danska, nederländska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska
Höjd:	2 000 m maximum

Installationskategori:	Kategori II
Kabelöppningar:	½" NPT-ledare
Kapslingsklass:	NEMA 4X/IP66 kapsling i rostskyddsbehandlad metall
Kommunikationsmöjligheter:	Profibus DPV1-kort
Kompatibla instrument:	Ammonium: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrat: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc
	Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Organiska ämnen: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	Konduktivitet: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozon: 9185sc
	Upplöst syre: LDO 2 sc
	Klor: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Klordioxid: 9187sc
	Lösta ämnen: Solitax sc, TSS sc
	Slamnivå: Sonatax sc
	Turbiditet: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Kompatibla nätverkslösningar :	GSM 3G/4G (t.ex. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone osv.)
	CDMA (t.ex. Verizon)
Lagringsförhållanden:	-20 - 70 °C, 0 - 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Material:	Polykarbonat, aluminium (pulverbelagd), rostfritt stål
Mätningar:	Digitala SC-kontakter, två enheter
Matningskrav (Hz):	50/60 Hz
Matningskrav (Spänning):	100 - 240 V AC
Monteringsform:	Montering på vägg, stolpe eller panel
Nätverksanslutning:	LAN-version: två Ethernet-portar (10/100 Mbit/s), switch-funktion, M12-honkontakt D-kodning.
	Mobil version: SIM-korthållare (3G/4G).
	Typen av anslutning beror på styrenhetens konfiguration.
Omgivningstemperatur:	LAN-version: -20 - 60 °C
	Mobil version: -20 - 55 °C
Prenumerationens varaktighet:	3 years
Reläer:	Hög spänning:
	Två reläer (SPDT)
	Maximal omslagsspänning: 250 VAC
	Maximal belastning: 5 A (endast resistiv belastning)
	Maximal växlingseffekt: 1 250 VA, 125 W (endast resistiv belastning)

Trådtjocklek: 0,75 till 2,5 mm² (18 till 12 AWG)

Låg spänning:

Fyra reläer på varje lågspänningsrelämodul

Relay: Operational mode:

Primär eller sekundär mätning, beräknat värde (endast tvåkanalig) eller timer

Skyddsklass:

I, ansluten till skyddsjord

USB uttag:

Används för dataöverföring och programvaruöverföring. Styrenheten registrerar ungefär 20 000 datapunkter för varje ansluten sensor.

Utgång :

Fem analoga utgångar på 4 - 20 mA för varje analog utgångsmodul

Vad ingår i leveransen:

LXV524.99.030A0 Claros Connector med LAN + 3G/4G Europa, utan kontakt

LXZ524.99.00046 fjärrservicekontakt för SC200

LZY472-01 USB-ethernet-adapter

LZY990 LAN-kabel

CLAROS-3YR Claros grundavgift (3 år)

MSM-SENSOR-3YR MSM-givare, prenumeration (3 år)

MSM-SENSOR-3YR MSM-givare, prenumeration (3 år)

S-XCOMM-SC4200c idriftsättning, avgift

Vikt :

1,7 kg (endast styrenhet, utan moduler)

Vad finns i förpackningen

LXV524.99.030A0 Claros Connector med LAN + 3G/4G Europa, utan kontaktLXZ524.99.00046 fjärrservicekontakt för SC200LZY472-01 USB-ethernet-adapterLZY990 LAN-kabelCLAROS-3YR Claros grundavgift (3 år)MSM-SENSOR-3YR MSM-givare, prenumeration (3 år)MSM-SENSOR-3YR MSM-givare, prenumeration (3 år)S-XCOMM-SC4200c idriftsättning, avgift